





Евровинт 50 4 шт.	Эксцентрик VB-35M/16 10 шт.	Дюбель DU321 10 шт.	Ключ-шестигранник 1 шт.	Шайба КРАБ 13 шт.	Шуруп 4x16 24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера 94 шт.	Эксцентрик 16 21 шт.	Дюбель 30мм 21 шт.																																		
Держатель для штанги D25 2 шт.	Петля 45 гр. Н-0 с доводчиком и с заглушкой 5 шт.	Опора меб. регулир. 5 шт.	Шайба 12x4 пл. 2 шт.	Стяжка 30 мм 2 шт.	Ручка P393 1 шт.																																					
Заглушка эксцентрика 15 шт.	П/д "Дупло" 12 шт.	Заглушка 6 4 шт.	Заглушка 10 5 шт.	Демпфер 2 шт.																																						
		Наименование деталей																																								
СКП Jмф Труба D25-847 - 1шт.	Загл к ев. винту 4 шт.	<table border="0"> <tr> <td>1. Боковина левая 2182x554</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>2. Боковина правая 2182x554</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>3. Перегородка 2182x458</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>4. Крышка 888x888</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>5. Основание 888x888</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>6. Стенка левая 1787x298</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>7. Стенка правая 1787x298</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>8. Ригель 2182x116</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>9. Полка стационарная 454x302</td> <td>2 шт.</td> </tr> <tr> <td>10. Полка стационарная 871x553</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>11. Полка вкладная 446x300</td> <td>3 шт.</td> </tr> <tr> <td>12. Стенка ДВПО 821x406</td> <td>2 шт.</td> </tr> <tr> <td>13. Стенка ДВПО 1080x334</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>14. Стенка ДВПО 728x334</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>15. Стенка ДВПО 1810x205</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>16. Стенка ДВПО 1810x524</td> <td>1 шт.</td> </tr> <tr> <td>17. Дверь правая МДФ 2174x447</td> <td>1 шт.</td> </tr> </table>							1. Боковина левая 2182x554	1 шт.	2. Боковина правая 2182x554	1 шт.	3. Перегородка 2182x458	1 шт.	4. Крышка 888x888	1 шт.	5. Основание 888x888	1 шт.	6. Стенка левая 1787x298	1 шт.	7. Стенка правая 1787x298	1 шт.	8. Ригель 2182x116	1 шт.	9. Полка стационарная 454x302	2 шт.	10. Полка стационарная 871x553	1 шт.	11. Полка вкладная 446x300	3 шт.	12. Стенка ДВПО 821x406	2 шт.	13. Стенка ДВПО 1080x334	1 шт.	14. Стенка ДВПО 728x334	1 шт.	15. Стенка ДВПО 1810x205	1 шт.	16. Стенка ДВПО 1810x524	1 шт.	17. Дверь правая МДФ 2174x447	1 шт.
1. Боковина левая 2182x554	1 шт.																																									
2. Боковина правая 2182x554	1 шт.																																									
3. Перегородка 2182x458	1 шт.																																									
4. Крышка 888x888	1 шт.																																									
5. Основание 888x888	1 шт.																																									
6. Стенка левая 1787x298	1 шт.																																									
7. Стенка правая 1787x298	1 шт.																																									
8. Ригель 2182x116	1 шт.																																									
9. Полка стационарная 454x302	2 шт.																																									
10. Полка стационарная 871x553	1 шт.																																									
11. Полка вкладная 446x300	3 шт.																																									
12. Стенка ДВПО 821x406	2 шт.																																									
13. Стенка ДВПО 1080x334	1 шт.																																									
14. Стенка ДВПО 728x334	1 шт.																																									
15. Стенка ДВПО 1810x205	1 шт.																																									
16. Стенка ДВПО 1810x524	1 шт.																																									
17. Дверь правая МДФ 2174x447	1 шт.																																									
Упор-L 8 2 шт.																																										






Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7

Дверь можно навешивать на левую или на правую боковину шкафа.




Рис. 8

ВНИМАНИЕ!

Для ухода за ручкой изделия необходимо использовать только мягкую ткань и обычную воду, без чистящих средств.